


Rondprofielstang

ROD MOUNTING ANGLED



Toepassingsgebied

Uitvoering

haaks

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

300,8

Afmetingen

[mm]

M10 / L = 200

Schroefdraadtype

M10

Materialen

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk