


Rondprofielstang

ROD MOUNTING ANGLED



Toepassingsgebied

Uitvoering

haaks

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

410,7

Afmetingen

[mm]

M12 / L = 200

Schroefdraadtype

M12

Materialen

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk