
E20980

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-E2,3

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OBF
OBF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	110
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-58...315
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		recht
Diameter sensorkop	[mm]	8
Totale lengte	[mm]	900
Minimale buigradius	[mm]	19
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk