


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

46

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

25

Totale lengte

[mm]

600

E20052



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20105
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk