


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-E1



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

24

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

37,5

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

E20053



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-E1

Lengte sensorkop	[mm]	5
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		①
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PVC

Toebehoren

Leveringsomvang	Klembeugel:, E20107
-----------------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------