


## Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-R4



## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

## Bereik

Tastbereik met  
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

340

## OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

## OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

## OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

47

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

4

# E20054



## Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-R4

|                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| Lengte sensorkop       | [mm] | 10           |
| Totale lengte          | [mm] | 600          |
| Minimale buigradius    | [mm] | 20           |
| Fiberstructuur         |      | ①            |
| Materialen             |      | Adapter: PPE |
| Fiber-materiaal        |      | glas         |
| Materiaal sensorkop    |      | aluminium    |
| Materiaal fiber mantel |      | PVC          |

### Toebehoren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Leveringsomvang | E20103 |
|-----------------|--------|

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|