


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-M4



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

790

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

OOF

Bereik fiberoptiek

[mm]

400

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

41

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

E20059



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-M4

Lengte sensorkop	[mm]	15
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	10
Fiberstructuur		●
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4
	tandwielen: 4
	Gekartelde moer: 1 x M11

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------