


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-V-E1



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

420

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

50

OOF

Bereik fiberoptiek

[mm]

160

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

50

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

49

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

E20061



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-V-E1

Lengte sensorkop	[mm]	5
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	10
Fiberstructuur		●
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PVC

Toebehoren

Leveringsomvang	Klembeugel:, E20107
-----------------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------