


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/1M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

330

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

59,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

E20071



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/1M

Lengte sensorkop	[mm]	35
Totale lengte	[mm]	1000
Minimale buigradius	[mm]	20; (bij vaste montage)
Fiberstructuur		①
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M11

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------