


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-V-E1/1,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

45

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

45

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

Lengte sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

1500

Minimale buigradius

[mm]

10

Materialen

Adapter: PPE

Fiber-materiaal

glas

E20081



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-V-E1/1,5M

Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	PVC
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk