


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/1,5M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

270

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

36

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

36

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

72,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

1500



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/1,5M

Minimale buigradius	[mm]	20; (bij vaste montage)
Fiberstructuur		⊕
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium
Toebehoren		
Leveringsomvang		zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
		tandwielen: 2
		Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk