


## Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

## Bereik

Tastbereik met  
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

## OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

## OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

## Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

25

Totale lengte

[mm]

800

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: PPE

Fiber-materiaal

glas

# E20095



## Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Materiaal sensorkop    | aluminium |
| Materiaal fiber mantel | PVC       |
| Opmerkingen            |           |
| Verpakkingseenheid     | 1 stuk    |