


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-V-M4

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20059

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek [mm]

120

OUF

Bereik fiberoptiek [mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Lengte sensorkop [mm]

15

Totale lengte [mm]

600

**Fibers met zender-/ontvanger combinatie**

FE-00-P-V-M4

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen	Adapter: PPE	
Fiber-materiaal	glas	
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)	
Materiaal fiber mantel	PVC	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	