
E20120

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-R4/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20054
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Bereik		
Tastbereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
OUF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		haaks
Diameter sensorkop	[mm]	4
Lengte sensorkop	[mm]	10
Totale lengte	[mm]	1000

E20120

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-R4/1M

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk