


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	300
OKF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	32
OOF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	160
OUF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	32

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	87,5
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M6

E20124



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/2M

Lengte sensorkop	[mm]	35
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	20; (bij vaste montage)
Fiberstructuur		①
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M11

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------