


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/2M

uitloop artikel

Alternatief artikel: E20137

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

56

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

164

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

2000

Minimale buigradius

[mm]

30; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



E20148



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/2M

Materialen	Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M8, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk