E20149


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3/0,8M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20123

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Bereik		
Tastbereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
OUF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		recht
Diameter sensorkop	[mm]	3
Lengte sensorkop	[mm]	25
Totale lengte	[mm]	800

E20149

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3/0,8M

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk