


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-R8



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

91

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

8

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

30

Fiberstructuur

①

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20157



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-R8

Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	E20353
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk