

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

BereikBereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek

[mm]

100

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

88,4

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

3

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

30; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20163



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-R3

Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	E20103
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk