



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20055

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	35
-----------------------------	----

OUF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	35
-----------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop	recht
Totale lengte [mm]	600
Minimale buigradius [mm]	20
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------