


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-V-M6/S

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

E20183



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-V-M6/S

Materiaal sensorkop	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal fiber mantel	aluminium
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk