


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-M4/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

74

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Lengte sensorkop

[mm]

15

Totale lengte

[mm]

1000

Minimale buigradius

[mm]

20; (bij vaste montage)

Fiberstructuur





Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-M4/1M

Materialen	Adapter: ABS
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4
	tandwielen: 4
	Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk