E20217


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-M6/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20328

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OIF
OIF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	270
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		recht
Schroefdraad sensorkop		M6
Lengte sensorkop	[mm]	35
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	30
Fiberstructuur		◉

E20217

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-M6/2M

Materialen	Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk