


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-R1



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

6

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

24

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

6

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

37

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

1

E20230



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-R1

Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		①
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4301 (roestvast staal / 304)
Materiaal fiber mantel		PVC
Toebehoren		
Leveringsomvang		Klembeugel:, E20107
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk