E20235

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3/1,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	108
OUF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	108
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		haaks
Diameter sensorkop	[mm]	3
Lengte sensorkop	[mm]	10
Totale lengte	[mm]	1500
Minimale buigradius	[mm]	10
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas

E20235

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3/1,5M

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	E20104
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk