

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/2,6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

28

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

28

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

2600

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

E20245



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/2,6M

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk