


Fibers tasteruitvoering met doorsnede converter

FT-00-P-MS



Toepassingsgebied

Uitvoering	Doorsnede omzetter
Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OCF; OKF; OOF; OUF
---	--------------------

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek [mm]	420
-----------------------------	-----

OKF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	40
-----------------------------	----

OOF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	200
-----------------------------	-----

OUF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	40
-----------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	60
Uitvoering sensorkop	recht


Fibers tasteruitvoering met doorsnede converter

FT-00-P-MS

Hoogte sensorkop	[mm]	5
Breedte sensorkop	[mm]	15
Lengte sensorkop	[mm]	20
Afmeting van de detectiekop	[mm]	5 x 15 x 20
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		▮
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		messing
Materiaal fiber mantel		PVC

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------