



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3/S

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek [mm]

120

OUF

Bereik fiberoptiek [mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Totale lengte [mm]

600

Minimale buigradius [mm]

10

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

aluminium

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk