


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-R3



- 1 Overwerpmoer
2 OKF met fiberoptiek

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

25

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

14

Uitvoering sensorkop

haaks; direct aan te sluiten

Diameter sensorkop

[mm]

3

Totale lengte

[mm]

24

Fiberstructuur



Materialen

Overwerpmoer: kunststof

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk