
E20309

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-R3/1.5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OIF
OIF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	90
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...290
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		haaks
Totale lengte	[mm]	1500
Minimale buigradius	[mm]	30
Fiberstructuur		◉
Materialen		Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium

E20309

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-R3/1.5M

Toebehoren	
Leveringsomvang	E20103
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk