


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-M8/3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20313

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

45

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

3000

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20312



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-M8/3M

Materiaal fiber mantel	PVC
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk