
E20330

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-R6/2m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OIF
OIF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	240
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		haaks
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	30
Materialen		Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk