


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3/2,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

28

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

28

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

25

Totale lengte

[mm]

2500

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: PPE

Fiber-materiaal

glas

E20354



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3/2,5M

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk