


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3/2,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20129

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek [mm]

85

OUF

Bereik fiberoptiek [mm]

85

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop [mm]

3

Lengte sensorkop [mm]

10

Totale lengte [mm]

2500

E20366



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3/2,5M

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk