


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-E1/0,4M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20077

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

Lengte sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

400

E20373



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-E1/0,4M

Minimale buigradius	[mm]	10
Materialen	Adapter: PPE	
Fiber-materiaal	glas	
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)	
Materiaal fiber mantel	PVC	
Toebehoren		
Leveringsomvang	Klembeugel:, E20107	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	