
E20380

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-N-V-M6/S

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Bereik		
Tastbereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
OUF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...140
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		recht
Schroefdraad sensorkop		M6
Lengte sensorkop	[mm]	35
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas

E20380

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-N-V-M6/S

Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	FKM
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk