


Fibers als tasteruitvoering

FT-18-A-A-M6

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OGF

OGF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

15

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,055

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

25

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

20; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PPE

Fiber-materiaal

glas

E20385



Fibers als tasteruitvoering

FT-18-A-A-M6

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk