


Fibers als tasteruitvoering

FT-18-A-A-R5

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OGF

OGF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,061

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

5

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

20; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PPE

Fiber-materiaal

glas

E20386



Fibers als tasteruitvoering

FT-18-A-A-R5

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	Klembeugel:, E10221
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk