


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-18-A-A-M4

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OGF

OGF

Bereik fiberoptiek

[mm]

80

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,059

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Lengte sensorkop

[mm]

15

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

20; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PPE

Fiber-materiaal

glas

E20389



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-18-A-A-M4

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4
	tandwielen: 4
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk