


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-M-V-M6/1,2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E21038

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB5030

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

35

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte

[mm]

1200

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk