
E21042

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-M-V-R3/1,2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OBF
OBF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	108
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...150
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		haaks
Totale lengte	[mm]	1200
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20103
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk