


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-M-V-R3/3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OBF

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

70

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Totale lengte

[mm]

3000

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

Toebehoren

Leveringsomvang

E20103

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk