


**Toepassingsgebied**

Uitvoering

voor bouwvorm O4

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

212,5

Afmetingen

[mm]

121 x 30 x 70

Materialen

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroeven: 2 x M5 x 35

Moeren: 2

onderleggingen: 2

cilindrische schroeven: 2 x M4 x 45

Moeren: 2

onderleggingen: 2

E21120

Montagesteun

O4 STANDARD BRACKET



Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------