


Ethernet-verbindingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten; Afgeschermd kabel

Uitvoering

Ethernetkabel, D-gecodeerd

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Beschermlasse

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...90

Beschermlasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

687

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukriet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Ethernet-verbindingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, groen, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden

