




Montageset voor optische sensoren

O4 MOUNTING BRACKET 500



Toepassingsgebied	
Uitvoering	klemcilinderbevestiging
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	136,5
Wijze van montage	Rondprofiel; (Ø 12 mm)
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); Klemcilinder: roestvast staal
Toebehoren	
Leveringsomvang	cilindrische schroeven: 2 x M5 x 10
	Moer: 1 x M5
	cilindrische schroef: 1 x M5 x 16
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk