

E21229



Rondprofielstang

ROD MOUNT 14/300MM STRAIGHT



Toepassingsgebied

Uitvoering

recht

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

369,5

Afmetingen

[mm]

Ø 14 / L = 300

Materialen

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Lengte L

[mm]

300

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk