


Montagesteun

OMH STANDARD BRACKET



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor bouwvorm OMH

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

46,3

Afmetingen

[mm]

60 x 30 x 21

Materialen

plaatstaal: 1.4305 (roestvast staal / 303)

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroeven: 2 x M4 x 38

Moeren: 2 x M4

onderleggingen: 6 x voor M4 schroeven

cilindrische schroeven: 2 x M4 x 9

E21336

Montagesteun

OMH STANDARD BRACKET



Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk