
E2M235

Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	12 DC; (±1,5V)
Overspanningsbeveiliging		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...125
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	< 75; (relatieve vochtigheid)
Houdbaarheid	[MON]	24
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	149
Materialen		behuizing: ABS zwart
Toebehoren		
Leveringsomvang		Beschermkappen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E2M235

Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Elektrische aansluiting - bus


Connector: M16; codering: A



C1...3	
1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	U+
4	0 V

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M16; codering: A



MON	
1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	niet in gebruik
4	niet in gebruik