


E2D100



USB-verbindingskabel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse

III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

0...60

Beschermklasse

IP 54

Toelatingen / testen

EMC

EN 61000-6-1

Mechanische eigenschappen

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij; 4 x 0,25 mm²


Elektrische aansluiting - Stecker



USB-verbindingskabel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x USB, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld

Connector: 1 x M8, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

