


E30406



Spanningsomvormer

VOLTAGE CONVERTER



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC	[V]	9...27
Stroomopname	[mA]	< 500
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
----------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 40

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV meettang
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V (0,15...80 MHz)

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	151
Materialen		PBT-GF20
Materiaal afdichting		FKM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - contrastekker

Kabel: 1 m, PUR

Connector: 1 x M12; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM

E30406




Spanningsomvormer

VOLTAGE CONVERTER

Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 1 m, PUR

Connector: 1 x M12; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM